

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).

Versão:

Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 μm .

Indicação:

A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar


Faixa de temperatura:

Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.

Indicação de desenho:

- 1) Tampa
- 2) Filtro de ar apenas na forma B
- 3) O-Ring

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo Forma A	Código do artigo Forma B	D	D1	D2	L	L1
28034-136038	28034-236038	36	G3/8	23	17	11
28034-141012	28034-241012	41	G1/2	28	18	12
28034-147034	28034-247034	47	G3/4	33	17	12
28034-152100	28034-252100	52	G1	38	20	12
28034-163114	28034-263114	63	G1 1/4	49	23	13

Visão geral dos artigos

Código do artigo Forma A	Código do artigo Forma B	D	D1	D2	L	L1
28034-163112	28034-263112	63	G1 1/2	55	23	13,5
28034-1361615	28034-2361615	36	M16x1,5	23	17	11
28034-1411815	28034-2411815	41	M18x1,5	28	17,5	12
28034-1412015	28034-2412015	41	M20x1,5	28	17,5	12
28034-1412215	28034-2412215	41	M22x1,5	28	17,5	12