

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

**Material:**

Cabo termoplástico poliamida.  
Vareta de nível do óleo em aço.  
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.

**Versão:**

Punho preto.  
Vareta de nível de óleo fosfatada.

**Faixa de temperatura:**


Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.

**Indicação de desenho:**

Forma B: com furo de respiro  
Forma C: sem furo de respiro  
Forma D: com furo de respiro

- 1) O-Ring
- 2) somente na forma D

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S mín.
28060-22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
28060-23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
28060-23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
28060-32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
28060-33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
28060-33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
28060-33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
28060-42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
28060-43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5