


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.

Versão:

Folga radial da guia menor do que 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso com autobloqueio, pode ser fixado adicionalmente.


Indicação:

Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.

A graduação é de 5 ou 10 traços, 1 traço corresponde a um deslocamento de 0,1 mm.

Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	Curso S	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21120-04	29	22	12	13	12	M3x0,5	4	M3	3	14	12	14,5	13	8	4	84,5	70	29	22	8	6	23	70	70	70	0,77	0,77	0,77
21120-08	46	36	21	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	6	148,5	120	46	36	12	8,5	48	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21120-12	75	60	38	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	28,5	27	15,5	7	209	180	75	60	15	11	73	300	300	300	18	18	18
21120-25	150	130	90	52	46	M16x2	25	M10	10	53	50	54	52	28	13	347	290	150	130	25	18	86	1000	1000	1000	65	65	65

