


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carro deslizador com corpo básico em zinco, elementos deslizantes em iglidur® J. Trilho de guia em perfil extrudado, EN AW-6060.

Versão:

Trilho guia revestido em Harteloxal, 50 µm.
Dureza 500 HV.

Indicação:

Guias lineares em miniatura são absolutamente livres de manutenção, devido às suas propriedades de funcionamento a seco e resistência à corrosão. Os elementos deslizantes de iglidur® J são resistentes ao desgaste e substituíveis. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.


Estas guias lineares em miniatura oferecem uma grande vantagem, devido às suas pequenas dimensões estruturais.

** Comprimento L2 = 12 mm e

* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.

Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Sistemas de guiamento linear em miniatura DryLin® T, carro-guia

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Denominação	Versão 2	Tamanho	A	A1	B	B2	D	D1	H	H1	H4	L3	L4	COY N	CO(-Y) N	COZ N	MOX Nm	MOY Nm	MOZ Nm
21210-0900	Carro Guia	rolamento fixo padrão	9	15	13	20	5,5	M2	4,4	10	1,7	7,2	29	18	480	480	240	3,4	1,8	1,8
21210-1200	Carro Guia	rolamento fixo padrão	12	20	15	27	7,5	M3	6,5	13	2,2	9,5	34	22	960	960	480	9,2	4,4	4,4
21210-1500	Carro Guia	rolamento fixo padrão	15	25	20	32	8,5	M3	6,5	16	2,8	11	42	31	1400	1400	700	17	8	8
21210-0920	Carro Guia	rolamento livre direção y	9	15	13	20	5,5	M2	4,4	10	1,7	7,2	29	18	480	480	240	3,4	1,8	1,8
21210-1220	Carro Guia	rolamento livre direção y	12	20	15	27	7,5	M3	6,5	13	2,2	9,5	34	22	960	960	480	9,2	4,4	4,4
21210-1520	Carro Guia	rolamento livre direção y	15	25	20	32	8,5	M3	6,5	16	2,8	11	42	31	1400	1400	700	17	8	8
21210-0930	Carro Guia	rolamento livre direção z	9	15	13	20	5,5	M2	4,4	10	1,7	7,2	29	18	480	480	240	3,4	1,8	1,8
21210-1230	Carro Guia	rolamento livre direção z	12	20	15	27	7,5	M3	6,5	13	2,2	9,5	34	22	960	960	480	9,2	4,4	4,4
21210-1530	Carro Guia	rolamento livre direção z	15	25	20	32	8,5	M3	6,5	16	2,8	11	42	31	1400	1400	700	17	8	8

Código do artigo	Denominação	Tamanho	L máx.	L2	B1	B3	D3 para parafuso DIN 912	H2	H3	L1
21210-0910X0800	Trilho De Guia	9	800	10	9	9,6	M2	4,6	6,3	20
21210-1212X0800	Trilho De Guia	12	800	12	12	13	M3	5,9	8,6	25
21210-1520X3000	Trilho De Guia	15	3000	20	15	17	M3	7	10,8	40

Código do artigo	Denominação	Versão 1	Tamanho	L máx.	L2 mín.	L2 máx.	B1	B3	D3 para parafuso DIN 912	H2	H3	L1	
21210-09**X*	Trilho De Guia	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	9	800	**	5	14,5	6	9,6	M2	4,6	6,3	20
21210-12**X*	Trilho De Guia	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	12	800	**	5	17	12	13	M3	5,9	8,6	25
21210-15**X*	Trilho De Guia	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	15	3000	**	10	29,5	15	17	M3	7	10,8	40