## Descrição do artigo/Imagens dos produtos

### Descrição

**Material:**
Aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.

**Versão:**
Vedada em ambos os lados com anel externo esférico.
Relubrificável.

**Indicação:**
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.

Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.

**Faixa de temperatura:**
-15 °C até +100 °C.

## Desenhos




## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Rolamento | D | A | A1 | A2 | A3 | D1 | D2 | L1 | L2 | Pino roscado | Capacidades de carga dinâmica kN | Capacidade de carga estática kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24248-20204 | MUC 204 | 20 | 18,3 | 12,7 | 4,8 | 3,7 | 29 | 47 | 31 | 17 | M6x0,75 | 9,88 | 6,2 |
| 24248-25205 | MUC 205 | 25 | 19,8 | 14,3 | 5 | 3,9 | 34 | 52 | 34,1 | 17 | M6x0,75 | 7,36 | 6,98 |
| 24248-30206 | MUC 206 | 30 | 22,2 | 15,9 | 5 | 5 | 40,5 | 62 | 38,1 | 19 | M6x0,75 | 14,97 | 10,04 |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Rolamento | D | A | A1 | A2 | A3 | D1 | D2 | L1 | L2 | Pino roscado | Capacidades de carga dinâmica kN | Capacidade de carga estática kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24248-35207 | MUC 207 | 35 | 25,4 | 17,5 | 7 | 5,7 | 48 | 72 | 42,9 | 20 | M8x1 | 19,75 | 13,67 |
| 24248-40208 | MUC 208 | 40 | 30,2 | 19 | 8 | 6,2 | 53 | 80 | 49,2 | 21 | M8x1 | 22,71 | 15,94 |
| 24248-45209 | MUC 209 | 45 | 30,2 | 19 | 8 | 6,4 | 57,3 | 85 | 49,2 | 22 | M8x1 | 24,36 | 17,71 |
| 24248-50210 | MUC 210 | 50 | 32,6 | 19 | 10 | 6,5 | 63 | 90 | 51,6 | 24 | M10x1,25 | 26,98 | 19,84 |