

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo básico do carro em zinco, mancal deslizante em plástico iglidur® J. Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:

Trilho de guia anodizado em cores naturais.
Rosca de fixação do carro guia em latão.

Indicação:


Guias lineares em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcançar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C. As guias lineares em miniatura são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.

** Comprimento L2 = 20 mm e

* Comprimento L = 500 mm devem ser informados.


Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

Desenhos



Desenhos

Capacidade de carga estática e momentos de inércia geométrica



Visão geral dos artigos

Carro guia

Código do artigo	Denominação	Versão 1
21230-1700	Carro Guia	rolamento fixo
21230-1710	Carro Guia	rolamento livre

Trilhos de guia

Código do artigo	Denominação	L máx.	L2
21230-1720X1960	Trilho De Guia	1960	20

Código do artigo	Denominação	Versão 1	L máx.	L	L2	L2 mín.	L2 max.
21230-17**X*	Trilho De Guia	L2 e L de acordo com os requisitos do cliente	1960	*	**	20	49