

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo básico do carro em zinco, mancal deslizante em plástico iglidur® J. Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:

Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.

Indicação:


Guias deslizantes em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcançar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C. Elas são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.

** Comprimento L2 = 30 mm e

* Comprimento L = 1000 mm devem ser informados.


Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.

Desenhos



Desenhos

Capacidade de carga estática e momentos de inércia geométrica



Visão geral dos artigos

Carro guia

| Código do artigo | Denominação | Versão 1 | Versão 2 |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 21230-2700 | Carro Guia | rolamento fixo | com furo passante |
| 21230-2701 | Carro Guia | rolamento livre | com furo passante |
| 21230-2710 | Carro Guia | rolamento fixo | com furo roscado |
| 21230-2711 | Carro Guia | rolamento livre | com furo roscado |

Trilhos de guia

| Código do artigo | Denominação | L máx. | L2 |
|------------------|----------------|--------|----|
| 21230-2730X3000 | Trilho De Guia | 3000 | 30 |

| Código do artigo | Denominação | Versão 1 | Versão 2 | L máx. | L L2 | L2 mín. | L2 max. |
|------------------|----------------|---|-------------------|--------|------|---------|---------|
| 21230-27**X* | Trilho De Guia | L2 e L de acordo com os requisitos do cliente | com furo passante | 3000 | * ** | 20 | 49 |