



Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Zamak.

Material do mancal deslizante em iglidur® J.

Versão:

cromado.

Indicação:

Os carros guia DryLin® W são resistentes à corrosão e livres de manutenção. A ausência da lubrificação faz com que o sistema seja extremamente resistente à sujeira. Funcionamento a seco com pequenos valores de fricção e baixa emissão de ruídos. Através da estrutura plana e ampla, são possíveis altos apoios de torque. Velocidades de até 15 m/s.




Temperatura de aplicação de -40 °C até no máx. 90 °C.

Acessórios:





Trilhos de guia item 21240.

Desenhos

Tamanho 06



Tamanho 10-20



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 2	Tamanho	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L	C0Y kN	C0Z kN	C0(-Z) kN
21240-0600	rolamento fixo padrão	6	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 2	Tamanho	A	A1	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	L	C0Y kN	C0Z kN	C0(-Z) kN
21240-0620	rolamento livre direção y	6	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14
21240-0630	rolamento livre direção z	6	10	7,5	18	12	5	M4	7	14	7,5	2	19	0,42	0,42	0,14
21240-1000	rolamento fixo padrão	10	16	10	26	16,5	10	M6	9,5	18	9	3,5	29	1,2	1,2	0,25
21240-1020	rolamento livre	10	16	10	26	16,5	10	M6	9,5	18	9	3,5	29	1,2	1,2	0,25
21240-1600	rolamento fixo padrão	16	18	14	34,5	23	16	M8	11,5	27	14	4	36	2,1	2,1	0,4
21240-2000	rolamento fixo padrão	20	27	17	42,5	26	20	M8	11,5	36	20	4	45	3,2	3,2	0,5
21240-2020	rolamento livre	20	27	17	42,5	26	20	M8	11,5	36	20	4	45	3,2	3,2	0,5