

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:


peça zincada.

Indicação:

Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.

Desenhos

Rolamento fixo
versão compacta

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	A	A1	B	B1	D	E	E1	F	H	H1	H2	L	L1	L2	COY N	COZ N
21320-120080	20	-	60	18	19,2	M5	10	9	3	11,5	5,5	16	90	80	71	300	170
21320-130088	30	15	70	27	29,5	M5	5	6	4	14,1	4,5	20,5	97	88	80	800	400
21320-145150	45	23	120	40	46,4	M6	7,5	8,5	5	22	4	31	160	150	135	1600	860