


Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Aço.

Versão:

peça zincada.

Indicação:

Guias lineares com rolamento estampado.

Os trilhos de rolamento fixo servem para absorção principal de forças radiais e axiais.


Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de carga de forças radiais. Em combinação com os trilhos de rolamento fixo, eles servem de mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento livre compensa erros de paralelismo e tolerâncias.

Sob consulta:


Comprimentos de até no máx. 3120 mm.

Desenhos


Guias de rolos para rolamento fixo



Guias de rolos para rolamento livre



Parafusos de fixação



Visão geral dos artigos

Trilhos para guias lineares de rolos para rolamento fixo

Código do artigo	Tamanho	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X0800	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	800	3
21320-120X1040	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	1040	3
21320-120X2080	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	2080	3
21320-120X3120	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	3120	3
21320-130X0800	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	800	4,5
21320-130X1040	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	1040	4,5
21320-130X2080	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	2080	4,5
21320-130X3120	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	3120	4,5
21320-145X0800	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800	6,5
21320-145X1040	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	1040	6,5
21320-145X2080	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	2080	6,5
21320-145X3120	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	3120	6,5

Trilhos para guias lineares de rolos para rolamento livre

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	A	A1	B1	C	D	H	L	R
21320-230X0800	30	11	5	29,8	3	6	16	800	6
21320-230X1040	30	11	5	29,8	3	6	16	1040	6
21320-230X2080	30	11	5	29,8	3	6	16	2080	6
21320-230X3120	30	11	5	29,8	3	6	16	3120	6
21320-245X0800	45	11	2	43,8	4	9	24,5	800	9
21320-245X1040	45	11	2	43,8	4	9	24,5	1040	9
21320-245X2080	45	11	2	43,8	4	9	24,5	2080	9
21320-245X3120	45	11	2	43,8	4	9	24,5	3120	9

Parafusos de fixação

Código do artigo	D	D1	K	L	S	Adequado para	Torque de aperto Nm
21320-0408	M4	8	2	8	T20	tamanho 20	4
21320-0510	M5	10	2	10	T25	tamanho 30	9
21320-0816	M8	16	3	16	T40	tamanho 45	22