Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Corpo deslizante em alumínio fundido sob pressão.
Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.

Versão:
Corpo deslizante niquelado.

Indicação:
Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.

Sob consulta:
Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	A1	B	B1	B2	D	E	H	H1	L	L1	C dinâmico N	COY N	COZ N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-2143134	43	114	41	43	41,9	M8	10	37	13,7	170	134	12280	5500	1570	23,6	60	104,5

Visão geral dos artigos