

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Aço temperado para rolamento.

Versão:

Peça zincada.

Vias indutivas endurecidas e retificadas.

Indicação para encomenda:

Parafusos de fixação não estão incluídos no fornecimento.

Indicação:

Guias lineares com perfil em C compacto e com vias internas endurecidas. O sistema funciona com níveis muito baixos de emissão de ruído, mesmo sob grandes cargas.


Visto que o parafuso apresenta uma folga no furo, o trilho pode ser alinhado na montagem.

Para obter as propriedades de funcionamento desejadas, é preciso que o espaço entre a via e o rolo esteja lubrificado com um filme, o qual contribui igualmente para a proteção contra a corrosão das vias retificadas.

Sob consulta:

Comprimentos de até no máx. 4080 mm.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo

Código do artigo	Forma	Versão 1	Tamanho	B1	C	D para parafuso	D1	H	L	R	T
21322-118X0240	A	rolamento fixo	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	240	1,5	2
21322-118X0400	A	rolamento fixo	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	400	1,5	2
21322-118X0560	A	rolamento fixo	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	560	1,5	2
21322-118X0800	A	rolamento fixo	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	800	1,5	2
21322-118X1040	A	rolamento fixo	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	1040	1,5	2
21322-118X1200	A	rolamento fixo	18	18	2,8	M4	9,5	8,25	1200	1,5	2
21322-128X0400	A	rolamento fixo	28	28	3	M5	11	12,25	400	1	2
21322-128X0560	A	rolamento fixo	28	28	3	M5	11	12,25	560	1	2
21322-128X0800	A	rolamento fixo	28	28	3	M5	11	12,25	800	1	2
21322-128X1040	A	rolamento fixo	28	28	3	M5	11	12,25	1040	1	2
21322-128X1200	A	rolamento fixo	28	28	3	M5	11	12,25	1200	1	2
21322-128X1440	A	rolamento fixo	28	28	3	M5	11	12,25	1440	1	2
21322-135X0400	A	rolamento fixo	35	35	3,5	M6	14,5	16	400	2	2,7
21322-135X0560	A	rolamento fixo	35	35	3,5	M6	14,5	16	560	2	2,7
21322-135X0800	A	rolamento fixo	35	35	3,5	M6	14,5	16	800	2	2,7
21322-135X1040	A	rolamento fixo	35	35	3,5	M6	14,5	16	1040	2	2,7
21322-135X1200	A	rolamento fixo	35	35	3,5	M6	14,5	16	1200	2	2,7
21322-135X1440	A	rolamento fixo	35	35	3,5	M6	14,5	16	1440	2	2,7
21322-143X0400	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	400	2,5	3,1
21322-143X0560	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	560	2,5	3,1
21322-143X0800	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	800	2,5	3,1
21322-143X1040	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	1040	2,5	3,1
21322-143X1200	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	1200	2,5	3,1
21322-143X1520	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	1520	2,5	3,1
21322-143X2000	A	rolamento fixo	43	43	4,5	M8	18	21	2000	2,5	3,1
21322-218X0240	B	rolamento livre	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	240	1	1,9
21322-218X0400	B	rolamento livre	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	400	1	1,9
21322-218X0560	B	rolamento livre	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	560	1	1,9
21322-218X0800	B	rolamento livre	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	800	1	1,9
21322-218X1040	B	rolamento livre	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	1040	1	1,9
21322-218X1200	B	rolamento livre	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	1200	1	1,9
21322-228X0400	B	rolamento livre	28	28	3	M5	11	12	400	1	2
21322-228X0560	B	rolamento livre	28	28	3	M5	11	12	560	1	2

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Versão 1	Tamanho	B1	C	D para parafuso	D1	H	L	R	T
21322-228X0800	B	rolamento livre	28	28	3	M5	11	12	800	1	2
21322-228X1040	B	rolamento livre	28	28	3	M5	11	12	1040	1	2
21322-228X1200	B	rolamento livre	28	28	3	M5	11	12	1200	1	2
21322-228X1440	B	rolamento livre	28	28	3	M5	11	12	1440	1	2
21322-235X0400	B	rolamento livre	35	35	3,5	M6	14,5	16	400	1	2,7
21322-235X0560	B	rolamento livre	35	35	3,5	M6	14,5	16	560	1	2,7
21322-235X0800	B	rolamento livre	35	35	3,5	M6	14,5	16	800	1	2,7
21322-235X1040	B	rolamento livre	35	35	3,5	M6	14,5	16	1040	1	2,7
21322-235X1200	B	rolamento livre	35	35	3,5	M6	14,5	16	1200	1	2,7
21322-235X1440	B	rolamento livre	35	35	3,5	M6	14,5	16	1440	1	2,7
21322-243X0400	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	400	1	3,1
21322-243X0560	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	560	1	3,1
21322-243X0800	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	800	1	3,1
21322-243X1040	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	1040	1	3,1
21322-243X1200	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	1200	1	3,1
21322-243X1520	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	1520	1	3,1
21322-243X2000	B	rolamento livre	43	43	4,5	M8	18	21	2000	1	3,1