

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:

Vias com endurecimento indutivo e retificadas.


Indicação:

Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.


Sob consulta:

Comprimentos máx. até 3960 mm.

Desenhos



Possibilidades de combinação dos trilhos guia perfilados com carro guia para operar como um sistema de mesa linear.



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21410-1520X0520	15	15	4,5	7,5	14	520	20	60	5,3
21410-2020X0520	20	20	6	9,5	18	520	20	60	8,5
21410-2520X0520	25	23	7	11	22	520	20	60	9

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21410-3020X0520	30	28	9	14	26	520	20	80	12