

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Núcleo do ímã em AlNiCo.

Versão:

pintado de vermelho.

Indicação:

Superfície aderente bipartida com furo passante para fixação. Sistema sem blindagem. Ímãs de botão com superfície aderente bipartida são utilizados principalmente em laboratórios, medições e para prender objetos de metal.


Faixa de temperatura:

máx. 450 °C.

Indicação de desenho:

1) Superfície de aderência

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	H	Força de aderência N
09098-01	13	4,5	10	7
09098-02	19	5,1	13	19
09098-03	25	5,1	16	29
09098-04	32	7	25	66

