


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Núcleo do ímã em AlNiCo.

Versão:

pintado de vermelho.


Indicação:

Ímãs em U com grande força de aderência. Sistema sem blindagem. Os ímãs são fornecidos com placa de proteção zincada e são utilizados para fixar, separar e elevar materiais. Os tamanhos 1, 2 e 3 têm apenas um furo de fixação no centro.

Faixa de temperatura:

máx. 450 °C.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tamanho	A	B	D1	H	L	Força de aderência N
09100-01	1	-	30	5	20	20	45
09100-02	2	-	40	5	25	25	90
09100-03	3	-	45	5	30	29	120
09100-04	4	32	57	8	35	45	230
09100-05	5	38	70	8	41	57	320