

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

## Material:

Duroplástico PF 31, preto ou vermelho.  
Buchas em aço, zincado.

## Versão:

peça altamente polida.

## Montagem:

Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!

A versão 06250-21604 oferece bucha fabricada em latão.

As versões 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 e 06250-24008 são fornecidas com bucha fabricada em aço com revestimento em cobre.

## Tolerância do eixo:

Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.

## Indicação de desenho:


Forma C: rosca prensada

Forma E: bucha roscada

Forma L: luva de aperto

Forma M: furo cônico

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | D  | D1 | D6 | H  | T   |
|------------------|-------|---------------------|----|----|----|----|-----|
| 06250-116041     | C     | vermelho            | M4 | 16 | 8  | 15 | 6   |
| 06250-116051     | C     | vermelho            | M5 | 16 | 8  | 15 | 7,5 |
| 06250-120051     | C     | vermelho            | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 |
| 06250-120061     | C     | vermelho            | M6 | 20 | 12 | 18 | 9   |
| 06250-125061     | C     | vermelho            | M6 | 25 | 15 | 23 | 9   |
| 06250-125081     | C     | vermelho            | M8 | 25 | 15 | 23 | 12  |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | D   | D1 | D6 | H    | T   |
|------------------|-------|---------------------|-----|----|----|------|-----|
| 06250-130081     | C     | vermelho            | M8  | 30 | 16 | 28   | 12  |
| 06250-132081     | C     | vermelho            | M8  | 32 | 18 | 29   | 12  |
| 06250-140081     | C     | vermelho            | M8  | 40 | 20 | 37,5 | 12  |
| 06250-135101     | C     | vermelho            | M10 | 36 | 17 | 33   | 15  |
| 06250-140101     | C     | vermelho            | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15  |
| 06250-150101     | C     | vermelho            | M10 | 50 | 22 | 48   | 15  |
| 06250-150121     | C     | vermelho            | M12 | 50 | 28 | 48   | 18  |
| 06250-11604      | C     | preto               | M4  | 16 | 8  | 15   | 9   |
| 06250-11605      | C     | preto               | M5  | 16 | 8  | 15   | 11  |
| 06250-12005      | C     | preto               | M5  | 20 | 12 | 18   | 11  |
| 06250-11606      | C     | preto               | M6  | 16 | 8  | 15   | 12  |
| 06250-12006      | C     | preto               | M6  | 20 | 12 | 18   | 14  |
| 06250-12506      | C     | preto               | M6  | 25 | 15 | 22,5 | 15  |
| 06250-12508      | C     | preto               | M8  | 25 | 15 | 22,5 | 17  |
| 06250-13008      | C     | preto               | M8  | 30 | 15 | 28   | 19  |
| 06250-13208      | C     | preto               | M8  | 32 | 18 | 29   | 17  |
| 06250-13508      | C     | preto               | M8  | 36 | 16 | 34   | 17  |
| 06250-14008      | C     | preto               | M8  | 40 | 22 | 37   | 17  |
| 06250-13210      | C     | preto               | M10 | 32 | 18 | 29   | 22  |
| 06250-13510      | C     | preto               | M10 | 36 | 16 | 34   | 23  |
| 06250-14010      | C     | preto               | M10 | 40 | 22 | 37   | 23  |
| 06250-14510      | C     | preto               | M10 | 45 | 17 | 43   | 22  |
| 06250-15010      | C     | preto               | M10 | 50 | 29 | 46   | 23  |
| 06250-14012      | C     | preto               | M12 | 40 | 22 | 37   | 26  |
| 06250-14512      | C     | preto               | M12 | 45 | 17 | 43   | 27  |
| 06250-15012      | C     | preto               | M12 | 50 | 29 | 46   | 25  |
| 06250-220051     | E     | vermelho            | M5  | 20 | 12 | 18   | 7,5 |
| 06250-225061     | E     | vermelho            | M6  | 25 | 15 | 23   | 9   |
| 06250-230081     | E     | vermelho            | M8  | 30 | 16 | 28   | 12  |
| 06250-235101     | E     | vermelho            | M10 | 36 | 17 | 33   | 14  |
| 06250-240101     | E     | vermelho            | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15  |
| 06250-240121     | E     | vermelho            | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18  |
| 06250-250121     | E     | vermelho            | M12 | 50 | 28 | 48   | 18  |
| 06250-21604      | E     | preto               | M4  | 16 | 8  | 15   | 10  |
| 06250-22005      | E     | preto               | M5  | 20 | 12 | 18   | 12  |
| 06250-22006      | E     | preto               | M6  | 20 | 12 | 18   | 15  |
| 06250-22506      | E     | preto               | M6  | 25 | 15 | 22,5 | 15  |
| 06250-22508      | E     | preto               | M8  | 25 | 15 | 22,5 | 18  |
| 06250-23008      | E     | preto               | M8  | 30 | 15 | 28   | 15  |
| 06250-23208      | E     | preto               | M8  | 32 | 18 | 29   | 18  |
| 06250-23508      | E     | preto               | M8  | 36 | 16 | 34   | 18  |
| 06250-24008      | E     | preto               | M8  | 40 | 22 | 37   | 18  |
| 06250-23210      | E     | preto               | M10 | 32 | 18 | 29   | 18  |
| 06250-23510      | E     | preto               | M10 | 36 | 16 | 34   | 23  |
| 06250-24010      | E     | preto               | M10 | 40 | 22 | 37   | 23  |
| 06250-24510      | E     | preto               | M10 | 45 | 17 | 43   | 23  |
| 06250-25010      | E     | preto               | M10 | 50 | 29 | 46   | 23  |
| 06250-24012      | E     | preto               | M12 | 40 | 22 | 37   | 25  |
| 06250-24512      | E     | preto               | M12 | 45 | 17 | 43   | 25  |
| 06250-25012      | E     | preto               | M12 | 50 | 29 | 46   | 25  |
| 06250-42005      | L     | preto               | 5   | 20 | 12 | 18   | 13  |
| 06250-42506      | L     | preto               | 6   | 25 | 15 | 23   | 16  |
| 06250-42508      | L     | preto               | 8   | 25 | 15 | 23   | 15  |
| 06250-43208      | L     | preto               | 8   | 32 | 18 | 29   | 15  |
| 06250-43210      | L     | preto               | 10  | 32 | 18 | 29   | 20  |
| 06250-44010      | L     | preto               | 10  | 40 | 20 | 37,5 | 20  |
| 06250-44012      | L     | preto               | 12  | 40 | 20 | 37,5 | 23  |
| 06250-45012      | L     | preto               | 12  | 50 | 28 | 48   | 20  |
| 06250-31604      | M     | preto               | 4   | 16 | 8  | 15   | 10  |
| 06250-32005      | M     | preto               | 5   | 20 | 12 | 18   | 11  |
| 06250-32506      | M     | preto               | 6   | 25 | 15 | 22,5 | 14  |
| 06250-32508      | M     | preto               | 8   | 25 | 15 | 22,5 | 14  |
| 06250-33208      | M     | preto               | 8   | 32 | 18 | 29   | 14  |
| 06250-33210      | M     | preto               | 10  | 32 | 18 | 29   | 14  |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | D  | D1 | D6 | H  | T  |
|------------------|-------|---------------------|----|----|----|----|----|
| 06250-34010      | M     | preto               | 10 | 40 | 22 | 37 | 19 |
| 06250-34012      | M     | preto               | 12 | 40 | 22 | 37 | 19 |
| 06250-35012      | M     | preto               | 12 | 50 | 29 | 46 | 21 |