

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

## Material:

Peças de aço com classe de resistência 5.8.  
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.

## Versão:

peça brunida.

## Indicação:


As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.

A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.

## Sob consulta:

Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.  
A medida "A" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Modo de fixação	X	A=Comprimento do cabo	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
06342-206	rosca fêmea	M6	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-208	rosca fêmea	M8	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-210	rosca fêmea	M10	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-212	rosca fêmea	M12	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-216	rosca fêmea	M16	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-220	rosca fêmea	M20	128	15	41	12	30	20	36	11,5
06342-224	rosca fêmea	M24	128	15	41	12	30	20	36	11,5

## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Modo de fixação	X	A=Comprimento do cabo	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
06342-106	furo de ajuste	6	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-108	furo de ajuste	8	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-110	furo de ajuste	10	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-112	furo de ajuste	12	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-116	furo de ajuste	16	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-120	furo de ajuste	20	128	15	41	12	30	20	36	11,5
06342-124	furo de ajuste	24	128	15	41	12	30	20	36	11,5

Código do artigo	Modo de fixação	SW	A=Comprimento do cabo	A1	D	D1	D2	H	H1	H2
06342-305	estrela interna	5,5	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-307	estrela interna	7	75	15	25	8	20	14	22	8,5
06342-309	estrela interna	9	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-311	estrela interna	11	100	15	33	10	25	17	27	10
06342-314	estrela interna	14	128	15	41	12	30	20	36	11,5
06342-319	estrela interna	19	128	15	41	12	30	20	36	11,5