


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico reforçado com fibra de vidro.

Bucha roscada em latão.

Pinos roscados em aço.

Versão:



Botão na cor preta.

Pinos roscados zincados.

Sob consulta:

As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades).

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	A	B	D	D3	H	H1	L	T
06649-14005	K	40	13	M5	13	30,5	20	-	10
06649-15005	K	50	15	M5	14	24	16	-	10
06649-16006	K	60	17	M6	16	31,5	23	-	12
06649-17108	K	71	19,5	M8	20	36	19	-	20
06649-17110	K	71	19,5	M10	20	36	19	-	20
06649-18010	K	80	26	M10	26	39,5	26	-	25
06649-18012	K	80	26	M12	26	39,5	26	-	25
06649-24005X15	L	40	13	M5	13	30,5	20	15	-
06649-25005X15	L	50	15	M5	14	24	16	15	-
06649-25005X20	L	50	15	M5	14	24	16	20	-
06649-26006X20	L	60	17	M6	16	31,5	23	20	-
06649-26006X25	L	60	17	M6	16	31,5	23	25	-
06649-27108X20	L	71	19,5	M8	20	36	19	20	-
06649-27108X30	L	71	19,5	M8	20	36	19	30	-
06649-27110X20	L	71	19,5	M10	20	36	19	20	-
06649-27110X30	L	71	19,5	M10	20	36	19	30	-
06649-28010X30	L	80	26	M10	26	39,5	26	30	-
06649-28012X40	L	80	26	M12	26	39,5	26	40	-

