

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Cabo termoplástico, grafite escuro.

Bucha em latão ou aço inoxidável 1.4305.

Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:


Aço passivado azul.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Sob consulta:

Cores adicionais.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Botão recartilhado com rosca fêmea

Código do artigo	Tipo de rosca	Material dos componentes	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06094-003	rosca fêmea	Latão	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
06094-004	rosca fêmea	Latão	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-005	rosca fêmea	Latão	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-0003	rosca fêmea	aço inoxidável	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
06094-0004	rosca fêmea	aço inoxidável	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-0005	rosca fêmea	aço inoxidável	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-003X8	rosca macho	aço	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-003X10	rosca macho	aço	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-003X12	rosca macho	aço	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-003X15	rosca macho	aço	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-004X8	rosca macho	aço	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-004X10	rosca macho	aço	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-004X12	rosca macho	aço	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-004X15	rosca macho	aço	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-005X10	rosca macho	aço	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-005X12	rosca macho	aço	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-005X15	rosca macho	aço	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-005X20	rosca macho	aço	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-006X10	rosca macho	aço	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-006X15	rosca macho	aço	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-006X20	rosca macho	aço	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tipo de rosca	Material dos componentes	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06094-006X25	rosca macho	aço	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25
06094-0003X8	rosca macho	aço inoxidável	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-0003X10	rosca macho	aço inoxidável	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0003X12	rosca macho	aço inoxidável	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0003X15	rosca macho	aço inoxidável	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0004X8	rosca macho	aço inoxidável	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-0004X10	rosca macho	aço inoxidável	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0004X12	rosca macho	aço inoxidável	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0004X15	rosca macho	aço inoxidável	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0005X10	rosca macho	aço inoxidável	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0005X12	rosca macho	aço inoxidável	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0005X15	rosca macho	aço inoxidável	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0005X20	rosca macho	aço inoxidável	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-0006X10	rosca macho	aço inoxidável	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0006X15	rosca macho	aço inoxidável	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0006X20	rosca macho	aço inoxidável	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-0006X25	rosca macho	aço inoxidável	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25