

19"

**Descrição****Material:**

Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.

Tampas de acabamento em poliamida.

Forma A fixação através de perfil de borracha.

Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.

Versão:

Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.

Perfil de borracha preto.

Parafusos de fixação zincados.

Indicação:

Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.


Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.

Montagem:

Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.

Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo preto	Código do artigo natural	Forma	Versão 2	H	L	L1	T	Orifício de montagem	Capacidade de carga N
06961-10011	06961-10013	A	encaixável	90	100	115	19,5	107 x 73	500
06961-11811	06961-11813	A	encaixável	90	118	133	19,5	125 x 73	500
06961-16711	06961-16713	A	encaixável	90	167	182	19,5	174 x 73	500
06961-10021	06961-10023	B	aparafusável	90	100	115	19,5	107 x 73	500
06961-11821	06961-11823	B	aparafusável	90	118	133	19,5	125 x 73	500
06961-16721	06961-16723	B	aparafusável	90	167	182	19,5	174 x 73	500