

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Cabo plástico de material bicomponente.

Versão:


Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.

Indicação:

Os grampos rápidos se adaptam automaticamente à altura da peça. Eles permitem um ajuste contínuo da altura de fixação dentro da faixa de 13 mm, com tensão aproximadamente constante, sem alterar manualmente a posição do parafuso de pressão.

Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências. O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	A1	A2	A3	B	B1	B4	B5	B6	D	D1	D2	H	H1	H2	H5	L	L2	L4	Altura máx. de fixação	F kN
05305-035	25,4	53	38	25,4	33	60	48	38	32	6,5	23	12	46	27	155	25	233	154	73	35	2,5

