



Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Manípulos em estrela: termoplástico

Bucha em aço.

Arruela: aço 140 HV.

Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.

Pino do eixo: aço temperado 1.1181.

Versão:

Manípulo em estrela preto.

Bucha zincada, passivada na cor azul.

Arruela com superfície sem tratamento.

Parafuso olhal brunido.


Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.

Indicação:

Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.

Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 mín.	L2 max.	S
05660-06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
05660-06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
05660-08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
05660-08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
05660-10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
05660-10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12