

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Parafusos temperados em 8.8.


Versão:

Grampos pintados. Parafusos brunidos.

Indicação:

"F" depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	L	A	B	B1	E1	E2	F	G para ranhura em T	D	D1	F kN
04192-1010	80	15	30	12	15	30	8-32	10	M10x80	M10	13,9
04192-1212	100	20	40	14	21	40	10-40	12	M12x100	M12	20,2
04192-1214	100	20	40	14	21	40	10-38	14	M12x100	M12	20,2
04192-1616	125	25	50	18	26	45	13-49	16	M16x125	M16	37,8
04192-1618	125	25	50	18	26	45	13-46	18	M16x125	M16	37,8
04192-2020	160	30	60	22	30	60	16-65	20	M20x160	M20	58,8
04192-2022	160	30	60	22	30	60	16-65	22	M20x160	M20	58,8

