


Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.

Grampo de fixação sextavado em aço cementado.

Versão:

Parafuso excêntrico brunido.

Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.


Indicação:

Os grampos de fixação sextavados variáveis contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.

Sob consulta:

Parafusos excêntricos sobressalentes.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Versão	Distância A em aresta nº.	D	H	H1	S (curso do excêntrico)	Força de aperto kN
04432-09	A	liso	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
04432-10	A	liso	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
04432-11	A	liso	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18
04432-13	B	dentado	1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17	M12	10	22	1	18
04432-14	B	dentado	7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23	M12	10	22	1	18
04432-15	B	dentado	13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29	M12	10	22	1	18

