

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Indication de dessin :

Forme D : insert taraudé, sans pastille

Forme K : insert taraudé, avec pastille

Forme E : insert lisse, sans pastille

Forme H : insert lisse, avec pastille

Forme L : tige filetée

Aperçu des articles

Volants de positionnement, taraudage, pouces

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	T
06266-11A1	D	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-11A2	D	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-11A3	D	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-12A3	D	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-12A4	D	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-13A4	D	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-13A5	D	1/2-13	63	22	41	17	18

Volants de positionnement, taraudage, pouces

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	T
06266-21A1Δ	K	10-32	40	16,5	31	13	10
06266-21A2Δ	K	1/4-20	40	16,5	31	13	10
06266-21A3Δ	K	5/16-18	40	16,5	31	13	14
06266-22A3Δ	K	5/16-18	50	18	36	15	14
06266-22A4Δ	K	3/8-16	50	18	36	15	14
06266-23A4Δ	K	3/8-16	63	22	41	17	14
06266-23A5Δ	K	1/2-13	63	22	41	17	18

Volants de positionnement, avec douille, pouces

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	T
06266-31CM	E	0,25	40	16,5	31	13	10
06266-32CN	E	0,312	50	18	36	15	14
06266-33CO	E	0,375	63	22	41	17	14

Volants de positionnement, avec douille, pouces

Référence	Forme	Taille	D	D1	D2	H	H1	T
06266-41CMA	H	1	0,25	40	16,5	31	13	10

Aperçu des articles

Référence	Forme	Taille	D	D1	D2	H	H1	T
06266-42CND	H	2	0,312	50	18	36	15	14
06266-43C0D	H	3	0,375	63	22	41	17	14

Volants de positionnement, filetage, pouces

Référence	Forme	Taille	D	D1	D2	H	H1	L
06266-51A1DX	L	1	10-32	40	16,5	31	13	10/20
06266-51A2DX	L	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20/30
06266-51A3DX	L	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20/40
06266-52A3DX	L	2	5/16-18	50	18	36	15	20/40
06266-52A4DX	L	2	3/8-16	50	18	36	15	20/40
06266-53A4DX	L	3	3/8-16	63	22	41	17	20/40
06266-53A5DX	L	3	1/2-13	63	22	41	17	30/60