

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.
Casquillo roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Casquillo roscado de acero pasivado en azul o acero inoxidable con acabado natural.

Ventajas:

Las tuercas moleteadas se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Material del componente	D	D1	D3	H	K	T
06014-1804	acero de corte fácil	M4	18	11	13	8	10
06014-2005	acero de corte fácil	M5	20	13,6	15	9	10
06014-2006	acero de corte fácil	M6	20	13,6	15	9	10
06014-2505	acero de corte fácil	M5	25	14	17	10	10
06014-2506	acero de corte fácil	M6	25	14	17	10	10
06014-3208	acero de corte fácil	M8	32	18	22	13	14
06014-3210	acero de corte fácil	M10	32	18	22	13	14
06014-4008	acero de corte fácil	M8	40	19	25	14	14
06014-4010	acero de corte fácil	M10	40	19	25	14	14
06014-18042	acero inoxidable	M4	18	11	13	8	10
06014-20052	acero inoxidable	M5	20	13,6	15	9	10
06014-20062	acero inoxidable	M6	20	13,6	15	9	10
06014-25052	acero inoxidable	M5	25	14	17	10	10
06014-25062	acero inoxidable	M6	25	14	17	10	10
06014-32082	acero inoxidable	M8	32	18	22	13	14
06014-32102	acero inoxidable	M10	32	18	22	13	14
06014-40082	acero inoxidable	M8	40	19	25	14	14
06014-40102	acero inoxidable	M10	40	19	25	14	14