


Descripción del artículo/Imágenes del producto

**Descripción****Material:**

Aluminio EN AW-6060.

Versión:

Negro anodizado.

Indicación:


Base simple para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos. Las superficies de apoyo mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.

Indicación sobre el dibujo:

Tolerancia de posición de agujeros de referencia: $\pm 0,01$

Tolerancia de posición de perforaciones: $\pm 0,1$

Planos



Nuestros productos

Referencia	Tamaño	A	A1	B	D	D1	H	H1	L	T
29200-1122	12	22	22	30	12	5,5	35	7	30	8
29200-1202	20	30	30	40	20	5,5	50	15	40	10
29200-1302	30	40	40	50	30	6,5	50	15	50	10
29200-1402	40	48	48	60	40	8,5	50	15	60	10