

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo de latón o de acero inoxidable 1.4305.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

A petición:

Otros colores.

Planos



Nuestros productos

Botones moleteados con rosca interior

Referencia	Tipo de rosca	Material del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06094-003	rosca interior	latón	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
06094-004	rosca interior	latón	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-005	rosca interior	latón	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-0003	rosca interior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
06094-0004	rosca interior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-0005	rosca interior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
06094-003X8	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-003X10	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-003X12	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-003X15	rosca exterior	acero	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-004X8	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-004X10	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-004X12	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-004X15	rosca exterior	acero	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-005X10	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-005X12	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-005X15	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-005X20	rosca exterior	acero	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-006X10	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-006X15	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-006X20	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20

Nuestros productos

Referencia	Tipo de rosca	Material del componente	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06094-006X25	rosca exterior	acero	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25
06094-0003X8	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-0003X10	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0003X12	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0003X15	rosca exterior	acero inoxidable	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0004X8	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
06094-0004X10	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0004X12	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0004X15	rosca exterior	acero inoxidable	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0005X10	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0005X12	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
06094-0005X15	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0005X20	rosca exterior	acero inoxidable	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-0006X10	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
06094-0006X15	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
06094-0006X20	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20
06094-0006X25	rosca exterior	acero inoxidable	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25