

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

GJS 400.

Versión:

Desbarbado y rectificado por vibración.


Recubierto con plástico negro.

Superficies de apoyo procesadas.

Montaje:

Desde la parte trasera.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	A	B	D	D2	H	L	R	T	Capacidad de carga N
06895-10006	acabado natural	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
06895-11208	acabado natural	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
06895-12510	acabado natural	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
06895-14012	acabado natural	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000
06895-100061	negro	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
06895-112081	negro	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
06895-125101	negro	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
06895-140121	negro	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000

Nuestros productos
