Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Perfil de aluminio EN AW-6060.

Versión:
Perfil de aluminio de brillo mate anodizado.

Indicación:
Las empuñaduras de perfil están disponibles con rosca interior M6 o con perforación de pasada para tornillos avellanados M5 de montaje lateral.

Montaje:
Forma A desde la parte trasera.
Forma B desde el lado de manejo.

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del cuerpo de base	A	D	H	L	T	Capacidad de carga N
06952-086061	A	anodizado negro	86	M6	59	106	50	500
06952-100061	A	anodizado negro	100	M6	59	120	50	500
06952-120061	A	anodizado negro	120	M6	59	140	50	500
06952-086063	A	anodizado natural	86	M6	59	106	50	500

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color del cuerpo de base	A	D	H	L	T	Capacidad de carga N
06952-100063	A	anodizado natural	100	M6	59	120	50	500
06952-120063	A	anodizado natural	120	M6	59	140	50	500
06952-086051	B	anodizado negro	86	5,5	59	106	50	500
06952-100051	B	anodizado negro	100	5,5	59	120	50	500
06952-120051	B	anodizado negro	120	5,5	59	140	50	500
06952-086053	B	anodizado natural	86	5,5	59	106	50	500
06952-100053	B	anodizado natural	100	5,5	59	120	50	500
06952-120053	B	anodizado natural	120	5,5	59	140	50	500