


## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Acero.

**Versión:**

Endurecido (52 +2 HRC) y bruñido.

**Indicación:**

Las garras están previstas para la instalación de tornillos de banco en mordazas de sujeción. Para la instalación, es suficiente una ranura con perforaciones roscadas. Los bordes afilados de las garras aferran la pieza de trabajo e impiden el movimiento lateral y horizontal.

- La sujeción en unión continua permite altos valores de corte.
- Baja altura de sujeción de 1,5 mm (ahorro de gastos de material).
- El contorno de las garras genera una ligera tracción hacia abajo.



Hay un tope adecuado disponible entre los accesorios.

**Indicación sobre el dibujo:**



- 1) Pieza de trabajo
- 2) Mordaza de sujeción

## Planos

Garra de sujeción



Tope



## Nuestros productos

Referencia	Versión
04440-1219	Garra de sujeción
04440-12	Tope