

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert et tige fileté en inox 1.4305.

Finition :

Inox poli.

Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Indication de dessin :

Forme D : insert taraudé, sans pastille


Forme K : insert taraudé, avec pastille

Forme L : tige fileté

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Volants de positionnement, composants en acier inoxydable, taraudage, pouces

Référence	Forme	Couleur capsule	Taille	D	D1	D2	H	H1	T	L
06267-11A1	D	-	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-11A2	D	-	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-11A3	D	-	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-12A3	D	-	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-12A4	D	-	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-13A4	D	-	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-13A5	D	-	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-21A1	K	gris foncé RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A15	K	gris clair RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A16	K	rouge traffic RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A17	K	jaune colza RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A2	K	gris foncé RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A25	K	gris clair RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A26	K	rouge traffic RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A27	K	jaune colza RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	10	-
06267-21A3	K	gris foncé RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-21A35	K	gris clair RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-21A36	K	rouge traffic RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-
06267-21A37	K	jaune colza RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	14	-

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur capsule	Taille	D	D1	D2	H	H1	T	L
06267-22A3	K	gris foncé RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A35	K	gris clair RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A36	K	rouge traffic RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A37	K	jaune colza RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	14	-
06267-22A4	K	gris foncé RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-22A45	K	gris clair RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-22A46	K	rouge traffic RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-22A47	K	jaune colza RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	14	-
06267-23A4	K	gris foncé RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A45	K	gris clair RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A46	K	rouge traffic RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A47	K	jaune colza RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	14	-
06267-23A5	K	gris foncé RAL 7021	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-23A55	K	gris clair RAL 7035	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-23A56	K	rouge traffic RAL 3020	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-23A57	K	jaune colza RAL 1021	3	1/2-13	63	22	41	17	18	-
06267-51A1X10	L	gris foncé RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A15X10	L	gris clair RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A16X10	L	rouge traffic RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A17X10	L	jaune colza RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	10
06267-51A1X20	L	gris foncé RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A15X20	L	gris clair RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A16X20	L	rouge traffic RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A17X20	L	jaune colza RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A2X20	L	gris foncé RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A25X20	L	gris clair RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A26X20	L	rouge traffic RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A27X20	L	jaune colza RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A2X30	L	gris foncé RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A25X30	L	gris clair RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A26X30	L	rouge traffic RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A27X30	L	jaune colza RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	-	30
06267-51A3X20	L	gris foncé RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A35X20	L	gris clair RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A36X20	L	rouge traffic RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A37X20	L	jaune colza RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	20
06267-51A3X40	L	gris foncé RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-51A35X40	L	gris clair RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-51A36X40	L	rouge traffic RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-51A37X40	L	jaune colza RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	-	40
06267-52A3X20	L	gris foncé RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A35X20	L	gris clair RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A36X20	L	rouge traffic RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A37X20	L	jaune colza RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	20
06267-52A3X40	L	gris foncé RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A35X40	L	gris clair RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A36X40	L	rouge traffic RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A37X40	L	jaune colza RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	-	40
06267-52A4X20	L	gris foncé RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A45X20	L	gris clair RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A46X20	L	rouge traffic RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A47X20	L	jaune colza RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	20
06267-52A4X40	L	gris foncé RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-52A45X40	L	gris clair RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-52A46X40	L	rouge traffic RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-52A47X40	L	jaune colza RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	-	40
06267-53A4X20	L	gris foncé RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A45X20	L	gris clair RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A46X20	L	rouge traffic RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A47X20	L	jaune colza RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	20
06267-53A4X40	L	gris foncé RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40
06267-53A45X40	L	gris clair RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40
06267-53A46X40	L	rouge traffic RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40
06267-53A47X40	L	jaune colza RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	-	40

