


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Indication de dessin :


Forme H : sans vis de serrage

Forme M : avec vis de serrage

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Volants de positionnement, pouces

Référence	Forme	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
06268-21CM	H	gris foncé RAL 7021	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21CM5	H	gris clair RAL 7035	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
06268-21CM6	H	rouge trafic RAL 3020	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21CM7	H	jaune colza RAL 1021	0,25	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-22CM	H	gris foncé RAL 7021	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22CM5	H	gris clair RAL 7035	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22CM6	H	rouge trafic RAL 3020	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22CM7	H	jaune colza RAL 1021	0,25	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-23CN	H	gris foncé RAL 7021	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23CN5	H	gris clair RAL 7035	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23CN6	H	rouge trafic RAL 3020	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23CN7	H	jaune colza RAL 1021	0,312	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-11CM	M	gris foncé RAL 7021	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11CM5	M	gris clair RAL 7035	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11CM6	M	rouge trafic RAL 3020	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11CM7	M	jaune colza RAL 1021	0,25	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-12CM	M	gris foncé RAL 7021	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12CM5	M	gris clair RAL 7035	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12CM6	M	rouge trafic RAL 3020	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12CM7	M	jaune colza RAL 1021	0,25	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-13CN	M	gris foncé RAL 7021	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13CN5	M	gris clair RAL 7035	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13CN6	M	rouge trafic RAL 3020	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13CN7	M	jaune colza RAL 1021	0,312	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14