

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Acier de traitement.

## Finition :

Revêtement de poudre noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.


## Nota :

Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.

## Indication de dessin :

1) Carré sur l'arbre

## Dessins



## Aperçu des articles

## Volants en tôle d'acier

| Référence    | Couleur du corps de base | Surface corps | D1  | L1  | L3 | V  | V1   | V2    | Nombre de rayons |
|--------------|--------------------------|---------------|-----|-----|----|----|------|-------|------------------|
| 06289-050060 | noir RAL 9005            | -             | 50  | 8,5 | 12 | 6  | 5,9  | 6,15  | 3                |
| 06289-050070 | noir RAL 9005            | -             | 50  | 8,5 | 12 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-060060 | noir RAL 9005            | -             | 60  | 8,5 | 12 | 6  | 5,9  | 6,15  | 3                |
| 06289-060070 | noir RAL 9005            | -             | 60  | 8,5 | 12 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-070070 | noir RAL 9005            | -             | 69  | 10  | 15 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-070080 | noir RAL 9005            | -             | 69  | 10  | 15 | 8  | 7,9  | 8,15  | 3                |
| 06289-080080 | noir RAL 9005            | -             | 78  | 11  | 16 | 8  | 7,9  | 8,15  | 3                |
| 06289-080090 | noir RAL 9005            | -             | 78  | 11  | 16 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-090090 | noir RAL 9005            | -             | 89  | 11  | 16 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-100090 | noir RAL 9005            | -             | 98  | 13  | 20 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-100100 | noir RAL 9005            | -             | 98  | 13  | 20 | 10 | 9,9  | 10,15 | 3                |
| 06289-110100 | noir RAL 9005            | -             | 108 | 15  | 23 | 10 | 9,9  | 10,15 | 3                |
| 06289-130120 | noir RAL 9005            | -             | 130 | 15  | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3                |
| 06289-050061 | rouge feu RAL 3000       | -             | 50  | 8,5 | 12 | 6  | 5,9  | 6,15  | 3                |
| 06289-050071 | rouge feu RAL 3000       | -             | 50  | 8,5 | 12 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-060061 | rouge feu RAL 3000       | -             | 60  | 8,5 | 12 | 6  | 5,9  | 6,15  | 3                |
| 06289-060071 | rouge feu RAL 3000       | -             | 60  | 8,5 | 12 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-070071 | rouge feu RAL 3000       | -             | 69  | 10  | 15 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-070081 | rouge feu RAL 3000       | -             | 69  | 10  | 15 | 8  | 7,9  | 8,15  | 3                |
| 06289-080081 | rouge feu RAL 3000       | -             | 78  | 11  | 16 | 8  | 7,9  | 8,15  | 3                |

## Aperçu des articles

| Référence    | Couleur du corps de base | Surface corps | D1  | L1  | L3 | V  | V1   | V2    | Nombre de rayons |
|--------------|--------------------------|---------------|-----|-----|----|----|------|-------|------------------|
| 06289-080091 | rouge feu RAL 3000       | -             | 78  | 11  | 16 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-090091 | rouge feu RAL 3000       | -             | 89  | 11  | 16 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-100091 | rouge feu RAL 3000       | -             | 98  | 13  | 20 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-100101 | rouge feu RAL 3000       | -             | 98  | 13  | 20 | 10 | 9,9  | 10,15 | 3                |
| 06289-110101 | rouge feu RAL 3000       | -             | 108 | 15  | 23 | 10 | 9,9  | 10,15 | 3                |
| 06289-130121 | rouge feu RAL 3000       | -             | 130 | 15  | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3                |
| 06289-050062 | -                        | zingué        | 50  | 8,5 | 12 | 6  | 5,9  | 6,15  | 3                |
| 06289-050072 | -                        | zingué        | 50  | 8,5 | 12 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-060062 | -                        | zingué        | 60  | 8,5 | 12 | 6  | 5,9  | 6,15  | 3                |
| 06289-060072 | -                        | zingué        | 60  | 8,5 | 12 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-070072 | -                        | zingué        | 69  | 10  | 15 | 7  | 6,9  | 7,15  | 3                |
| 06289-070082 | -                        | zingué        | 69  | 10  | 15 | 8  | 7,9  | 8,15  | 3                |
| 06289-080082 | -                        | zingué        | 78  | 11  | 16 | 8  | 7,9  | 8,15  | 3                |
| 06289-080092 | -                        | zingué        | 78  | 11  | 16 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-090092 | -                        | zingué        | 89  | 11  | 16 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-100092 | -                        | zingué        | 98  | 13  | 20 | 9  | 8,9  | 9,15  | 3                |
| 06289-100102 | -                        | zingué        | 98  | 13  | 20 | 10 | 9,9  | 10,15 | 3                |
| 06289-110102 | -                        | zingué        | 108 | 15  | 23 | 10 | 9,9  | 10,15 | 3                |
| 06289-130122 | -                        | zingué        | 130 | 15  | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3                |