

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Broche plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.

Finition :

Corps et écrou chromés.
Broche noire.

Nota :

Verrou quart de tour avec bouton papillon. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).


Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

*La cote A résulte de l'association d'un verrou quart de tour et d'une came et est indiquée pour les comes adaptées.

Accessoires :

Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Actionnement	H	SW
05571-01-1183	papillon	18,5	27
05571-01-2183	poignée papillon verrouillable	18,5	27