

Description de l'article/illustrations du produit

**Description**


Matière :
Polyamide PA6.

Finition :
noir.


Nota :
La traverse coulissante permet un fonctionnement régulier et silencieux de la chaîne porte-câbles/du tube ondulé.

Plage de température :
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu'à +150 °C).

Montage :
L'ouverture et la fermeture de la traverse coulissante s'effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d'assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l'élément de fixation et permettent un fonctionnement régulier de la chaîne porte-câbles.



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Taille nominale
80855-08-07011	A	standard	70
80855-08-07021	B	Fixation sur la face avant	70