

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Finition :**

Pied magnétique : système blindé, zingué.

Nota :

Force de retenue 450 N, température d'utilisation jusqu'à 100 °C. Les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables et dues au processus de fabrication; elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement de l'aimant. (voir 09065-10).

Aperçu des articles

Référence	Hauteur totale	Hauteur de la colonne	Ø colonne	Pied magnétique Ø	Pied magnétique Hauteur du socle	Pied magnétique Hauteur totale	Taraudage de fixation
31125-01	284	250	16	80	18	34	M10