


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.


Axe en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :

acier zingué passivé bleu ou inox naturel

Circlips zingué également pour l'exécution en inox.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
06246-106	acier	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1061	acier	orange RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1062	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1063	acier	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1065	acier	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1066	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-1067	acier	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-208	acier	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2081	acier	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2082	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2083	acier	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2085	acier	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2086	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-2087	acier	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-310	acier	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3101	acier	orange RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10

Aperçu des articles

Référence	Matière des composants	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
06246-3102	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3103	acier	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3105	acier	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3106	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-3107	acier	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-412	acier	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4121	acier	orange RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4122	acier	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4123	acier	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4125	acier	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4126	acier	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-4127	acier	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-0106	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01061	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01062	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01063	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01065	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01066	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-01067	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
06246-0208	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02081	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02082	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02083	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02085	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02086	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-02087	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
06246-0310	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03101	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03102	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03103	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03105	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03106	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-03107	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
06246-0412	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04121	acier inoxydable	orange RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04122	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04123	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04125	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04126	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
06246-04127	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13