

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Volant : aluminium.


Finition :
Décolleté et poli.

Sur demande :
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.

Dessins



DIN 6885-1



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T
06279-0080X10	alésage sans rainure	80	10H7	25	16	30	-	-
06279-0080X12	alésage sans rainure	80	12H7	25	16	30	-	-
06279-0100X10	alésage sans rainure	100	10H7	28	17	31	-	-
06279-0100X12	alésage sans rainure	100	12H7	28	17	31	-	-
06279-0120X12	alésage sans rainure	120	12H7	27	18	30	-	-
06279-0120X14	alésage sans rainure	120	14H7	27	18	30	-	-
06279-0160X14	alésage sans rainure	160	14H7	34	20	40	-	-
06279-0160X16	alésage sans rainure	160	16H7	34	20	40	-	-
06279-0200X18	alésage sans rainure	200	18H7	40	24	44	-	-

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T
06279-0200X22	alésage sans rainure	200	22H7	40	24	44	-	-
06279-0250X22	alésage sans rainure	250	22H7	49	28	61	-	-
06279-0250X26	alésage sans rainure	250	26H7	49	28	61	-	-
06279-0280X24	alésage sans rainure	280	24H7	51	30	38	-	-
06279-0280X28	alésage sans rainure	280	28H7	51	30	38	-	-
06279-0360X28	alésage sans rainure	360	28H7	63	35	73	-	-
06279-0360X32	alésage sans rainure	360	32H7	63	35	73	-	-
06279-1080X10	alésage avec rainure	80	10H7	25	16	30	3	11,4
06279-1080X12	alésage avec rainure	80	12H7	25	16	30	4	13,8
06279-1100X10	alésage avec rainure	100	10H7	28	17	31	3	11,4
06279-1100X12	alésage avec rainure	100	12H7	28	17	31	4	13,8
06279-1120X12	alésage avec rainure	120	12H7	27	18	30	4	13,8
06279-1120X14	alésage avec rainure	120	14H7	27	18	30	5	16,3
06279-1160X14	alésage avec rainure	160	14H7	34	20	40	5	16,3
06279-1160X16	alésage avec rainure	160	16H7	34	20	40	5	18,3
06279-1200X18	alésage avec rainure	200	18H7	40	24	44	6	20,8
06279-1200X22	alésage avec rainure	200	22H7	40	24	44	6	24,8
06279-1250X22	alésage avec rainure	250	22H7	49	28	61	6	24,8
06279-1250X26	alésage avec rainure	250	26H7	49	28	61	8	29,3
06279-1280X24	alésage avec rainure	280	24H7	51	30	38	8	27,3
06279-1280X28	alésage avec rainure	280	28H7	51	30	38	8	31,3
06279-1360X28	alésage avec rainure	360	28H7	63	35	73	8	31,3
06279-1360X32	alésage avec rainure	360	32H7	63	35	73	10	35,3