

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermdurcissable PF 31 noir.

Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel.

Finition :

Poli finition miroir.

Sur demande :


Autres alésages.

Indication de dessin :

Forme D : avec avant-trou

Forme E : avec trou lisse

Dessins



Aperçu des articles

Volant plein sans poignée, insert en acier

Référence	Forme	Finition 1	Matière des composants	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
06288-0100X06	D	pré-perçées	acier	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
06288-0125X08	D	pré-perçées	acier	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
06288-0140X08	D	pré-perçées	acier	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52
06288-0160X10	D	pré-perçées	acier	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57
06288-1100X10	E	alésage	acier	100	10H8	22	20	29	-	8	29,5	19	39
06288-1125X12	E	alésage	acier	125	12H8	26	21	34	-	8	34	24	46
06288-1140X14	E	alésage	acier	140	14H8	30	25	39	-	8	38,5	27	52
06288-1160X16	E	alésage	acier	160	16H8	33	30	43	-	8	41,3	30,1	57
06288-1160X18	E	alésage	acier	160	18H8	33	30	43	-	8	41,3	30,1	57
06288-2100X06	D	pré-perçées	acier inoxydable	100	6	22	20	29	12	8	29,5	19	39
06288-2125X08	D	pré-perçées	acier inoxydable	125	8	26	21	34	15	8	34	24	46
06288-2140X08	D	pré-perçées	acier inoxydable	140	8	30	25	39	16	8	38,5	27	52

Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	Matière des composants	D1	D2	D3	D4	D8	H	H2	L1	L2	L3
06288-2160X10	D	pré-perçées	acier inoxydable	160	10	33	30	43	20	8	41,3	30,1	57