

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。  
钢制保持架。

规格：  
开放。


提示：  
球面滚子轴承接收高径向和轴向负载。轴向负载在两个方向被接收。它们是针对最高承载量而设计的。球面滚子轴承补偿角度误差（调节角度  $\alpha$ ）。带槽和加油孔。

球面滚子轴承的主要尺寸符合 DIN 635-2。尺寸和运行公差符合依照 DIN 620 的公差等级 PN。径向轴承间隙符合依照 DIN 620-4 的轴承间隙 CN。这些公差等级为标准型并适合多数应用情况。

温度范围：  
-30 °C 至 +200 °C。

根据要求：  
其他尺寸和规格。

图纸



商品概述

订货号	缩写	D	D1	D2	B	B1	R min.	$\alpha$	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	最高转速 1/min.
23815-002505218	22205-E1	25	52	3,2	18	4,8	1	1,5°	48000	42500	17000
23815-003006220	22206-E1	30	62	3,2	20	4,8	1	1,5°	64000	57000	13000
23815-003507223	22207-E1	35	72	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	88000	81500	11000
23815-004008023	22208-E1	40	80	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	101000	91000	10000
23815-004508523	22209-E1	45	85	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	104000	99000	10000
23815-005009023	22210-E1	50	90	3,2	23	4,8	1,1	1,5°	109000	107000	9500