

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
外壳为钢制。  
磁芯材质为 SmCo。


规格：  
外壳，镀锌。

提示：  
带座磁铁，带遮盖保护。与 AlNiCo 或永磁铁氧体手柄相比，带 SmCo 磁芯的带座磁铁的吸力高三到五倍。

温度范围：  
最大 200 °C。

图纸提示：  
1) 附着面

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	D	H	吸力 N
09066-01	A	6 ±0,15	4,5	5
09066-02	A	8 ±0,15	4,5	11
09066-03	A	10 ±0,15	4,5	20
09066-04	A	13 ±0,15	4,5	40
09066-05	A	16 ±0,15	4,5	60
09066-06	A	20 ±0,15	6	90
09066-07	A	25 ±0,15	7	150
09066-08	A	32 ±0,20	7	220