



抬起
脱开



产品说明

材料：

1.0401 材质的把手。

其他强度等级 5.8 的钢制部件。

规格：

把手经塑料涂层，精细结构。

钢制部件经黑色氧化。

提示：

标配供应：


红色 RAL 3003，精细结构。

当 $L \geq 60 \text{ mm}$ 时，螺纹长度为 60 mm。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸



06443 带外螺纹的钢制锁紧手柄，红宝石色涂层，钢制螺纹嵌入件经氧化处理



商品概述

订货号	颜色	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06443-10527X10	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06443-10527X15	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06443-10527X20	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06443-10527X25	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06443-10527X30	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06443-10527X35	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06443-10527X40	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06443-10527X45	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06443-10527X50	红色 RAL 3003	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06443-10627X10	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06443-10627X15	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06443-10627X20	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06443-10627X25	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06443-10627X30	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06443-10627X35	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06443-10627X40	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06443-10627X45	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06443-10627X50	红色 RAL 3003	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06443-20627X15	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
06443-20627X20	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
06443-20627X25	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
06443-20627X30	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
06443-20627X35	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
06443-20627X40	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
06443-20627X45	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
06443-20627X50	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
06443-20627X55	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
06443-20627X60	红色 RAL 3003	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
06443-20827X15	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
06443-20827X20	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
06443-20827X25	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
06443-20827X30	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
06443-20827X35	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
06443-20827X40	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
06443-20827X45	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
06443-20827X50	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
06443-20827X55	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
06443-20827X60	红色 RAL 3003	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
06443-21027X15	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15
06443-21027X20	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20
06443-21027X25	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	25
06443-21027X30	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	30
06443-21027X35	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	35
06443-21027X40	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	40
06443-21027X45	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	45
06443-21027X50	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50
06443-21027X55	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	55
06443-21027X60	红色 RAL 3003	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	60
06443-30827X15	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06443-30827X20	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06443-30827X25	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06443-30827X30	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06443-30827X35	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06443-30827X40	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06443-30827X45	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06443-30827X50	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06443-30827X55	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06443-30827X60	红色 RAL 3003	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06443-31027X15	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06443-31027X20	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06443-31027X25	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06443-31027X30	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06443-31027X35	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06443-31027X40	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06443-31027X45	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45

06443 带外螺纹的钢制锁紧手柄，红宝石色涂层，钢制螺纹嵌入件经氧化处理



商品概述

订货号	颜色	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06443-31027X50	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06443-31027X55	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06443-31027X60	红色 RAL 3003	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06443-41027X20	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06443-41027X25	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06443-41027X30	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06443-41027X35	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06443-41027X40	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06443-41027X45	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06443-41027X50	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06443-41027X55	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06443-41027X60	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06443-41027X70	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06443-41027X80	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06443-41027X90	红色 RAL 3003	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06443-41227X20	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06443-41227X25	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06443-41227X30	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06443-41227X35	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06443-41227X40	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06443-41227X45	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06443-41227X50	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06443-41227X55	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06443-41227X60	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06443-41227X70	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06443-41227X80	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06443-41227X90	红色 RAL 3003	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06443-51227X25	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06443-51227X30	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06443-51227X35	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06443-51227X40	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06443-51227X45	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06443-51227X50	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06443-51227X55	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06443-51227X60	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06443-51227X70	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06443-51227X80	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06443-51227X90	红色 RAL 3003	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06443-51627X25	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06443-51627X30	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06443-51627X35	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06443-51627X40	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06443-51627X45	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06443-51627X50	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06443-51627X55	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06443-51627X60	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06443-51627X70	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06443-51627X80	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06443-51627X90	红色 RAL 3003	5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90