


## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
钢制。

规格：  
强度等级 8.8，镀锌。

提示：  
通用型紧固元件。锤头螺栓可旋入型槽，因此可以后续加装于现有系统。牙面透过阳极氧化层，实现安全且可导电连接。

## 图纸



## 商品概述

订货号	型号	槽宽	B	C	D	H	L	L1	N
07094-0806015X16	B	8	14,5	7,7	M6	1,5	16	16	7,7

## 商品概述

订货号	型号	槽宽	B	C	D	H	L	L1	N
07094-0806015X20	B	8	18,5	7,7	M6	1,5	20	16	7,7
07094-0806015X25	B	8	23,5	7,7	M6	1,5	25	16	7,7
07094-1008030X20	B	10	17	8,5	M8	3	20	19	9,7
07094-1008030X25	B	10	22	8,5	M8	3	25	19	9,7
07094-1008030X30	B	10	27	8,5	M8	3	30	19	9,7
07094-1008030X40	B	10	37	8,5	M8	3	40	19	9,7
07094-1008030X60	B	10	57	8,5	M8	3	60	19	9,7