

商品描述/产品说明

产品说明


材料：
压铸锌。

规格：
亮色或黑色喷漆。

提示：
用于支撑脚杯、滚轮、吊环和其他元件。借助内嵌块可以将基板安装在型材侧面。



图纸



商品概述

订货号	表面	型号	槽宽	型材	B	L	H	A	D	D1	D2
10347-0840801080	亮色	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
10347-0840801100	亮色	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
10347-0840801120	亮色	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
10347-0840801160	亮色	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
10347-0880801080	亮色	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
10347-0880801100	亮色	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
10347-0880801120	亮色	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
10347-0880801160	亮色	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
10347-1040802080	亮色	B	10	40x80	40	80	16	40	M8	14,5	20
10347-1040802100	亮色	B	10	40x80	40	80	16	40	M10	14,5	20
10347-1040802120	亮色	B	10	40x80	40	80	16	40	M12	14,5	20
10347-1040802160	亮色	B	10	40x80	40	80	16	40	M16	14,5	20
10347-1045902100	亮色	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20
10347-1045902120	亮色	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
10347-1045902140	亮色	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
10347-1045902160	亮色	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
10347-1045902200	亮色	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
10347-1090902100	亮色	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20

商品概述

订货号	表面	型号	槽宽	型材	B	L	H	A	D	D1	D2
10347-1090902120	亮色	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
10347-1090902140	亮色	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
10347-1090902160	亮色	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
10347-1090902200	亮色	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20
10347-0630601081	经黑色粉末喷涂处理	I	6	30x60	30	60	12	30	M8	6,6	11
10347-0630601101	经黑色粉末喷涂处理	I	6	30x60	30	60	12	30	M10	6,6	11
10347-0630601121	经黑色粉末喷涂处理	I	6	30x60	30	60	12	30	M12	6,6	11
10347-0630601161	经黑色粉末喷涂处理	I	6	30x60	30	60	12	30	M16	6,6	11
10347-0660601081	经黑色粉末喷涂处理	I	6	60x60	60	60	12	30	M8	6,6	11
10347-0660601101	经黑色粉末喷涂处理	I	6	60x60	60	60	12	30	M10	6,6	11
10347-0660601121	经黑色粉末喷涂处理	I	6	60x60	60	60	12	30	M12	6,6	11
10347-0660601161	经黑色粉末喷涂处理	I	8	60x60	60	60	16	40	M16	9	15
10347-0840801081	经黑色粉末喷涂处理	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
10347-0840801101	经黑色粉末喷涂处理	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
10347-0840801121	经黑色粉末喷涂处理	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
10347-0840801161	经黑色粉末喷涂处理	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
10347-0880801081	经黑色粉末喷涂处理	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
10347-0880801101	经黑色粉末喷涂处理	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
10347-0880801121	经黑色粉末喷涂处理	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
10347-0880801161	经黑色粉末喷涂处理	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
10347-0830602081	经黑色粉末喷涂处理	B	8	30x60	30	60	12	30	M8	9	15
10347-0830602101	经黑色粉末喷涂处理	B	8	30x60	30	60	12	30	M10	9	15
10347-0830602121	经黑色粉末喷涂处理	B	8	30x60	30	60	12	30	M12	9	15
10347-1045902101	经黑色粉末喷涂处理	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20
10347-1045902121	经黑色粉末喷涂处理	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
10347-1045902161	经黑色粉末喷涂处理	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
10347-1090902101	经黑色粉末喷涂处理	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
10347-1090902121	经黑色粉末喷涂处理	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
10347-1090902141	经黑色粉末喷涂处理	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
10347-1090902161	经黑色粉末喷涂处理	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
10347-1090902201	经黑色粉末喷涂处理	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20