

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
外壳为钢制。
磁芯材质为 NdFeB。


规格：
外壳，镀锌。

提示：
带遮盖保护。永磁铁材料 NdFeB 较之于 SmCo，吸力再度提高了大约 10-20 %。

温度范围：
最大 80 °C。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 | D | D3 | H | H1 | L | 吸力 N |
|----------|----|----------|----|-----|------|----|------|
| 09069-23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 |
| 09069-24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 |
| 09069-25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 |
| 09069-26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 |
| 09069-27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 |
| 09069-28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 |
| 09069-29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 |
| 09069-30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 |