

商品描述/产品说明




产品说明


材料：
调质钢或不锈钢 A2。

规格：
钢制：
调质硬度为 900 N/mm²，经黑色氧化处理。
不锈钢规格：
调质硬度为 900 N/mm²，亮色。

提示：
安装元件带有防损耗装置（单体）。



图纸



商品概述

订货号	主体材料	D	D1	H	SW
07265-08	钢制	M8	18	15	13

商品概述

订货号	主体材料	D	D1	H	SW
07265-10	钢制	M10	22	18,5	17
07265-12	钢制	M12	25	22,5	19
07265-16	钢制	M16	31	29	24
07265-808	不锈钢 A2	M8	18	15	13
07265-810	不锈钢 A2	M10	22	18,5	17
07265-812	不锈钢 A2	M12	25	22,5	19
07265-816	不锈钢 A2	M16	31	29	24