

## 商品描述/产品说明

## 产品说明

## 材料：

精铸不锈钢 1.4308。

圆柱头螺栓 ISO 4762 和六角螺母 ISO 4032，不锈钢制。  
大于  $\varnothing 30$  mm 的六角螺栓 ISO 4017，不锈钢制。

## 规格：

经电解抛光处理。

## 提示：

直径为 30 和 40 mm 的管接头配有硅制的螺纹盖板，防止六角螺栓的螺纹脏污或损坏。

## 根据要求：


用于固定的夹紧杆。

## 附件：

- 圆形管和方形管 29050



## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
29000-11212	A	12,1	12,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-11414	A	14,1	14,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-11616	A	16,1	16,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-11818	A	18,1	18,1	20	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-12020	A	20,1	20,1	21	25,5	25,5	64	23	23	49	M6x18	M6x18
29000-13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45,5	45,5	73,5	M8x30	M8x30
29000-14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35