

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
直径为 30 和 40 mm 的管接头配有硅制的螺纹盖板，防止六角螺栓的螺纹脏污或损坏。


规格：
经电解抛光处理。

提示：
用于固定的夹紧杆。

根据要求：
精铸不锈钢 1.4308。
六角螺栓 ISO 4017 和六角螺母 ISO 4032，不锈钢制。

附件：
- 圆形管和方形管 29050

图纸



商品概述

订货号	类型	A	B	C	D	E	L	P	Q	R	S	T
29000-13030	B	30,1	30,1	33	32,4	32,4	92	45.5	45.5	73,5	M8x30	M8x30
29000-14040	B	40,17	40,17	42	40,4	40,4	118	52	52	95,5	M10x35	M10x35

商品概述
