

商品描述/产品说明

产品说明

材料：

精铸不锈钢 1.4308。

圆柱头螺栓 ISO 4762 和六角螺母 ISO 4032，不锈钢制。

规格：

用于固定的夹紧杆。

根据要求：


经电解抛光处理。

附件：

- 圆形管和方形管 29050



图纸



商品概述

订货号	类型	A	B	C	D	E	G	K	L	M	N	P	R	S	U
29010-112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	38	37	30	5	23	21	M6x18	40